

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.15/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.15/16-16
GTIN	4062406043094
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 16

Ø Filet: 49,212 mm

Lungimea totală L: 250 mm

Ø cozii D_s: 40 mm

Pătrat coadă □: 32 mm

Ø găurii de centrare: 47,7 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	49,212 mm
Ø găurii de centrare	47,7 mm
Ø cozii D _s	40 mm
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	16
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4

Pas filet	1,588 mm
Adâncimea filetului	98,4 mm
Pătrat coadă □	32 mm
Lungimea totală L	250 mm
Standard	DIN 376
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.15/16-16 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod