

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 1.11/16-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 1.11/16-8
GTIN	4062406045128
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Pas filet	3,175 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	107,15 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	39,9 mm
Pasi/inch	8
Ø Filet	42,86 mm
Lungimea totală L	220 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	29 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	1.11/16-8 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod