

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip:
1.15/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.15/16-20
GTIN	4062406043087
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UN-LH
Materialul sculei: HSS E
Standard: DIN 376
Pasi/inch: 20
Ø Filet: 49,212 mm
Lungimea totală L: 250 mm
Ø cozii D_s: 40 mm
Pătrat coadă □: 32 mm
Ø găurii de centrare: 48 mm

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă □	32 mm
Adâncimea filetului	98,4 mm
Lungimea totală L	250 mm
Ø găurii de centrare	48 mm
Pas filet	1,27 mm
Materialul sculei	HSS E

Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376
Ø Filet	49,212 mm
Ø cozii D _s	40 mm
Pasi/inch	20
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.15/16-20 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod