

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 1.1/8-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 1.1/8-18
GTIN	4062406044480
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	180 mm
Adâncimea filetului	71,44 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Pas filet	1,411 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	27,35 mm
Pasi/inch	18
Ø Filet	28,575 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Tip de filet	UNEF

Dimensiunea filetelui	1.1/8-18 UNEF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod