

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.3/4-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.3/4-18
GTIN	4062406042905
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 18

Ø Filet: 44,45 mm

Lungimea totală L: 220 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 36 mm

Pătrat coadă □: 29 mm

Ø găurii de centrare: 43,25 mm

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Pas filet	1,411 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	220 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	43,25 mm

Pasi/inch	18
Ø Filet	44,45 mm
Adâncimea filetului	88,9 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1.3/4-18 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod