

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 1.3/16-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 1.3/16-8
GTIN	4062406044589
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø Filet	30,162 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	18 mm
Ø găurii de centrare	27,2 mm
Lungimea totală L	180 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	75,4 mm
Pasi/inch	8
Pas filet	3,175 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	1.3/16-8 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod