

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 3/4-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 3/4-10
GTIN	4062406044169
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	125 mm
Ø cozii D _s	14 mm
Ø Filet	19,05 mm
Ø găurii de centrare	16,46 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	11 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	10
Adâncimea filetului	47,63 mm
Pas filet	2,54 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	3/4-10 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod