

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: NO.12-48****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 NO.12-48
GTIN	4062406043421
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	80 mm
Standard	DIN 371
Pătrat coadă □	4,9 mm
Pasi/inch	48
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Ø găurii de centrare	4,98 mm
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	0,529 mm
Adâncimea filetului	13,7 mm
Ø Filet	5,486 mm
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	12-48 UNS
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod