

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 7/8-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 7/8-12
GTIN	4062406044268
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	55,56 mm
Lungimea totală L	140 mm
Ø Filet	22,225 mm
Pas filet	2,117 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Pasi/inch	12
Pătrat coadă □	14,5 mm
Ø găurii de centrare	20,2 mm
Standard	DIN 376
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	7/8-12 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod