

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 13/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 13/16-20
GTIN	4062406044176
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,27 mm
Ø găurii de centrare	19,6 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	140 mm
Pasi/inch	20
Adâncimea filetului	51,6 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	18 mm
Ø Filet	20,638 mm
Tip de filet	UNEF

Dimensiunea filetelui	13/16-20 UNEF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod