

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: NO.4-48****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 NO.4-48
GTIN	4062406043261
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	56 mm
Adâncimea filetului	7,1 mm
Standard	DIN 371
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Pasi/inch	48
Ø găurii de centrare	2,4 mm
Ø cozii D _s	3,5 mm
Pas filet	0,529 mm
Ø Filet	2,845 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	4-48 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod