

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: NO.5-40****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 NO.5-40
GTIN	4062406043292
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	40
Lungimea totală L	56 mm
Ø găurii de centrare	2,59 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D <sub>s</sub>	3,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă □	2,7 mm
Ø Filet	3,175 mm
Adâncimea filetului	7,9 mm
Pas filet	0,635 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	5-40 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod