

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/2-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.1/2-16
GTIN	4062406047139
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	24 mm
Pasi/inch	16
Standard	DIN 376
Ø Filet	38,1 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	95,25 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,588 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø găurii de centrare	36,6 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetului	1.1/2-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod