

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1/4-36****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1/4-36
GTIN	4062406045753
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Pasi/inch: 36

Ø Filet: 6,35 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D_s: 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare: 5,7 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	15,9 mm
Pasi/inch	36
Ø cozii D _s	7 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,706 mm

Ø Filet	6,35 mm
Lungimea totală L	80 mm
Ø găurii de centrare	5,7 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1/4-36 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod