

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/2-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.1/2-18
GTIN	4062406047122
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	200 mm
Pas filet	1,411 mm
Ø cozii D _s	32 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	95,25 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	36,9 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	24 mm
Ø Filet	38,1 mm
Pasi/inch	18
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetului	1.1/2-18 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod