

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/8-8****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 130041 1.1/8-8 |
| GTIN               | 4062406046774  |
| Clasa articolului  | 10N            |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ø Filet                         | 28,575 mm |
| Ø cozii D <sub>s</sub>          | 22 mm     |
| Adâncimea filetului             | 71,44 mm  |
| Pasi/inch                       | 8         |
| Pas filet                       | 3,175 mm  |
| Materialul sculei               | HSS E     |
| Pătrat coadă □                  | 18 mm     |
| Număr caneluri de pretensionare | 4         |
| Număr de dinți Z                | 4         |
| Standard                        | DIN 376   |
| Lungimea totală L               | 180 mm    |
| Ø găurii de centrare            | 25,5 mm   |
| Tip de filet                    | UN-LH     |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Dimensiunea filetelui         | 1.1/8-8 UN LH                                   |
| Strat de acoperire            | neacoperită                                     |
| Unghi al flancurilor          | 60 grad   |
| Normă pentru filet            | ASME B1.1                                       |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,10  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,20  |
| Clasa de toleranță            | 2B  |
| Clasa de toleranță            | 1B  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,05  |
| Clasa de toleranță            | 3B  |
| Forma conului de atac         | C   |
| Coadă tip                     | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară             | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2xD la gaură înfundată                  |
| Direcție de tăiere            | pe stânga                                       |
| Tipul uneltei cu filet        | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                  | fără  |
| Tip produs                    | Tarod   |