

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 15/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 15/16-16
GTIN	4062406046545
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 16

Ø Filet: 23,812 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 22,3 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	22,3 mm
Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	160 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	16
Ø Filet	23,812 mm

Adâncimea filetului	59,53 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,588 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	15/16-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod