

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/16-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.1/16-18
GTIN	4062406046668
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø găurii de centrare	25,8 mm
Pasi/inch	18
Lungimea totală L	160 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	16 mm
Pas filet	1,411 mm
Ø Filet	26,99 mm
Adâncimea filetului	67,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	1.1/16-18 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod