

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.3/4-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.3/4-16
GTIN	4062406047399
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Ø Filet	44,45 mm
Pas filet	1,588 mm
Adâncimea filetului	111,1 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Pasi/inch	16
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	220 mm
Ø găurii de centrare	43 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.3/4-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod