

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1/2-28****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1/2-28
GTIN	4062406046057
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNEF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 28

Ø Filet: 12,7 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 11,8 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Pasi/inch	28
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	0,907 mm
Ø Filet	12,7 mm
Număr caneluri de pretensionare	3

Adâncimea filetului	31,75 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	11 mm
Ø găurii de centrare	11,8 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNEF-LH
Dimensiunea filetului	1/2-28 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod