

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 3/8-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 3/8-32
GTIN	4062406045913
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Pasi/inch	32
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,794 mm
Pătrat coadă □	8 mm
Ø Filet	9,525 mm
Lungimea totală L	100 mm
Ø găurii de centrare	8,85 mm
Adâncimea filetului	23,83 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	3/8-32 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod