

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 11/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 11/16-20
GTIN	4062406046309
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 17,462 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Ø cozii D_s: 14 mm

Pătrat coadă □: 11 mm

Ø găurii de centrare: 16,25 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Ø cozii D _s	14 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	43,7 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	16,25 mm
Pătrat coadă □	11 mm

Pas filet	1,27 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	20
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	17,462 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	11/16-20 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod