

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.3/4-5****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.3/4-5
GTIN	4062406047443
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	5,08 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	111,1 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Ø Filet	44,45 mm
Pasi/inch	5
Lungimea totală L	220 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	39,26 mm
Ø cozii D _s	36 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	1.3/4-5 UNC LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod