

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.5/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.5/16-16
GTIN	4062406046941
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	22 mm
Adâncimea filetului	83,3 mm
Ø Filet	33,338 mm
Pas filet	1,588 mm
Ø găurii de centrare	31,75 mm
Lungimea totală L	200 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	28 mm
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	16
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.5/16-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod