

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 3/4-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 3/4-20
GTIN	4062406046354
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	47,63 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Pasi/inch	20
Ø găurii de centrare	18 mm
Ø cozii D _s	14 mm
Pas filet	1,27 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	125 mm
Număr de dinți Z	4
Ø Filet	19,05 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	3/4-20 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod