

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 13/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 13/16-12
GTIN	4062406046439
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 20,638 mm

Lungimea totală L: 140 mm

Ø cozii D_s: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 18,6 mm

Descriere tehnică

Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Pas filet	2,117 mm
Ø Filet	20,638 mm
Adâncimea filetului	51,6 mm
Ø găurii de centrare	18,6 mm

Lungimea totală L	140 mm
Pasi/inch	12
Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă □	14,5 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetelui	13/16-12 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod