

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.5/16-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.5/16-18
GTIN	4062406046934
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pasi/inch	18
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	32,1 mm
Ø cozii D _s	28 mm
Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	200 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,411 mm
Ø Filet	33,338 mm
Adâncimea filetului	83,3 mm
Pătrat coadă □	22 mm
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	1.5/16-18 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod