

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1/2-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1/2-14
GTIN	4062406046118
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 12,7 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 11 mm

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	31,75 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	12,7 mm
Pasi/inch	14
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	11 mm
Standard	DIN 376

Lungimea totală L	110 mm
Ø găurii de centrare	11 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Pas filet	1,814 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetelui	1/2-14 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod