

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: NO.5-44****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 NO.5-44
GTIN	4062406045524
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	7,9 mm
Pasi/inch	44
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Ø găurii de centrare	2,7 mm
Ø cozii D _s	3,5 mm
Ø Filet	3,175 mm
Pas filet	0,577 mm
Lungimea totală L	56 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNF-LH

Dimensiunea filetelui	5-44 UNF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod