

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 1.3/4-5****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 1.3/4-5
GTIN	4062406049683
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	111,1 mm
Număr de dinți Z	4
Pas filet	5,08 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	220 mm
Ø Filet	44,45 mm
Pasi/inch	5
Pătrat coadă □	29 mm
Ø găurii de centrare	39,26 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	1.3/4-5 UNC
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod