

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 7/16-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 7/16-14
GTIN	4062406046040
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø găurii de centrare	9,3 mm
Adâncimea filetului	27,78 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	1,814 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	9 mm
Lungimea totală L	110 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	11,112 mm
Pătrat coadă □	7 mm
Pasi/inch	14
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	7/16-14 UNC LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod