

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 1-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 1-8
GTIN	4062406048884
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	63,5 mm
Lungimea totală L	160 mm
Pasi/inch	8
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s	20 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă □	16 mm
Ø găurii de centrare	22,15 mm
Pas filet	3,175 mm
Ø Filet	25,4 mm
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	1-8 UNC
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod