

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 7/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 7/16-16
GTIN	4062406046033
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	110 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	9,576 mm
Ø Filet	11,112 mm
Adâncimea filetului	27,78 mm
Pasi/inch	16
Pătrat coadă □	7 mm
Standard	DIN 376
Pas filet	1,588 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	9 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	7/16-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod