

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: NO.3-56****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 NO.3-56
GTIN	4062406045487
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	50 mm
Ø Filet	2,515 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Pasi/inch	56
Ø găurii de centrare	2,15 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Pas filet	0,454 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	2,8 mm
Adâncimea filetului	6,29 mm
Tip de filet	UNF-LH

Dimensiunea filetelui	3-56 UNF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod