

Garant
Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 1.1/16-18

Date comandă

Numărul de comandă	130045 1.1/16-18
GTIN	4062406048907
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	160 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	25,8 mm
Ø Filet	26,99 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	20 mm
Adâncimea filetului	67,5 mm
Pasi/inch	18
Pas filet	1,411 mm
Tip de filet	UNEF

Dimensiunea filetelui	1.1/16-18 UNEF
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod