

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 13/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 13/16-16
GTIN	4062406048662
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pas filet	1,588 mm
Adâncimea filetului	51,6 mm
Lungimea totală L	140 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	16
Ø cozii D <sub>s</sub>	18 mm
Ø Filet	20,638 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	19,1 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	13/16-16 UN
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod