

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 1/2-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 1/2-18
GTIN	4062406048334
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	1,411 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	11,4 mm
Adâncimea filetului	31,75 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	9 mm
Ø cozii D _s	11 mm
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	18
Lungimea totală L	110 mm
Ø Filet	12,7 mm
Standard	DIN 376
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	1/2-18 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod