

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 5/16-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 5/16-24
GTIN	4062406048105
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D _s	8 mm
Pas filet	1,058 mm
Adâncimea filetului	19,85 mm
Ø găurii de centrare	6,9 mm
Pasi/inch	24
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	7,938 mm
Lungimea totală L	90 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	6,2 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	5/16-24 UNF
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod