

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.1/2-6****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 1.1/2-6
GTIN	4062406051662
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	95,25 mm
Ø Filet	38,1 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	33,7 mm
Pasi/inch	6
Lungimea totală L	200 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	24 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	DIN 376
Pas filet	4,233 mm
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	1.1/2-6 UNC LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod