

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 5/16-36****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 5/16-36
GTIN	4062406048075
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	90 mm
Standard	DIN 371
Pas filet	0,706 mm
Ø găurii de centrare	7,25 mm
Ø Filet	7,938 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	19,85 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Număr de dinți Z	3
Pasi/inch	36
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	5/16-36 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod