

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.1/8-7****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 1.1/8-7
GTIN	4062406051266
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Ø cozii D _s	22 mm
Ø găurii de centrare	24,87 mm
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	7
Ø Filet	28,575 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Adâncimea filetului	71,44 mm
Pas filet	3,629 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	1.1/8-7 UNC LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod