

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1/4-48****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 1/4-48
GTIN	4062406050214
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	15,9 mm
Pasi/inch	48
Pas filet	0,529 mm
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	7 mm
Lungimea totală L	80 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	5,5 mm
Ø Filet	6,35 mm
Ø găurii de centrare	5,85 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	1/4-48 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod