

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 11/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 11/16-12
GTIN	4062406050801
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	11 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Adâncimea filetului	43,7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Ø găurii de centrare	15,5 mm
Pasi/inch	12
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	2,117 mm
Ø Filet	17,462 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	11/16-12 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod