

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.9/16-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 1.9/16-8
GTIN	4062406051716
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	200 mm
Ø Filet	39,688 mm
Pas filet	3,175 mm
Pasi/inch	8
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	99,22 mm
Ø găurii de centrare	36,7 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.9/16-8 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod