

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 5/16-40****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 5/16-40
GTIN	4062406050306
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Pasi/inch: 40

Ø Filet: 7,938 mm

Lungimea totală L: 90 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 8 mm

Pătrat coadă □: 6,2 mm

Ø găurii de centrare: 7,4 mm

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă □	6,2 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	7,938 mm
Ø găurii de centrare	7,4 mm
Pasi/inch	40

Adâncimea filetului	19,85 mm
Standard	DIN 371
Lungimea totală L	90 mm
Pas filet	0,635 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	5/16-40 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod