

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1/2-13****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 1/2-13
GTIN	4062406050603
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pas filet	1,954 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	110 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	13
Pătrat coadă □	9 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	12,7 mm
Ø găurii de centrare	10,73 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Adâncimea filetului	31,75 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetului	1/2-13 UNC LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod