

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 3/8-40****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 3/8-40
GTIN	4062406050375
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 3 bucăți
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UNS-LH
Materialul sculei: HSS E
Standard: DIN 371
Pasi/inch: 40
Ø Filet: 9,525 mm
Lungimea totală L: 100 mm
Ø cozii D_s: 10 mm
Pătrat coadă □: 8 mm
Ø găurii de centrare: 9 mm

Descriere tehnică

Standard	DIN 371
Pătrat coadă □	8 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	9,525 mm
Pas filet	0,635 mm
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	40

Ø găurii de centrare	9 mm
Adâncimea filetului	23,83 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	100 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	3/8-40 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod