

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.7/8-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 1.7/8-8
GTIN	4062406052034
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	47,625 mm
Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	29 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	250 mm
Adâncimea filetului	119 mm
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø cozii D _s	36 mm
Pasi/inch	8
Ø găurii de centrare	44,6 mm
Pas filet	3,175 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.7/8-8 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod