

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, Tip: 2.1/2-4****Date comandă**

Numărul de comandă	130050 2.1/2-4
GTIN	4062406052423
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă □	39 mm
Pas filet	6,35 mm
Număr caneluri de pretensionare	6
Ø cozii D <sub>s</sub>	50 mm
Adâncimea filetului	95,25 mm
Ø găurii de centrare	57 mm
Lungimea totală L	160 mm
Număr de dinți Z	6
Ø Filet	63,5 mm
Materialul sculei	HSS
Pasi/inch	4
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	2.1/2-4 UNC

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod