

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, Tip: 2.3/4-4****Date comandă**

Numărul de comandă	130050 2.3/4-4
GTIN	4062406052546
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	6,35 mm
Pasi/inch	4
Număr de dinți Z	8
Ø Filet	69,85 mm
Lungimea totală L	160 mm
Număr caneluri de pretensionare	8
Pătrat coadă □	39 mm
Adâncimea filetului	104,78 mm
Materialul sculei	HSS
Ø găurii de centrare	63,36 mm
Ø cozii D _s	50 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	2.3/4-4 UNC

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod